

## A



## Clusters &amp; Liners



## Faisceaux Trayeurs



## Melkeinheiten &amp; Zitzengummis



## Melkstellen &amp; Tepelvoeringen



## Unidad de ordeño y Pezoneras



Cluster Configurations (Call for further details):



1. Valve or non-valve
2. Alternate (twin D255744MS) or simultaneous (single D255745MS) air sections
3. A choice of 11 MS liners. See following pages.
4. A choice of 4 shells; 200g or 280g & parallel or flared. See following pages.
5. Large (11mm) or standard (8.4mm) bore nozzles.
6. Orange or grey jetter, air tube & bracket
7. Straight cut or chamfered nozzles on large bore only.

Configuration de faisceau (Appeler pour plus de détails):



1. Valve ou sans valve
2. Pulsation alternée (jumelée D255744MS) ou simultanée (simple D255745MS)
3. Un choix de 11 manchons trayeur MS.
4. Un choix de 4 gobelets; 200g ou 280g & parallèle ou évasé.
5. Orifice large (11mm) ou standard (8.4 mm).
6. Plateau de lavage jetter orange ou gris, tuyau à air et support.
7. Version droite ou chanfreinée (seulement pour diamètre large (11mm))

Melkeinheiten-Konfigurationen (Anruf für weitere Details):



1. Mit Ventil oder ohne Ventil
2. Pulsation alterniert (Doppel D255744MS) oder simultaan (einfach D255745MS)
3. Eine Auswahl von 11 Zitzengummis MS.
4. Eine Auswahl von 4 Zitzenbechergehäuse; 200g oder 280g & parallel oder abgefackelt.
5. Groß (11mm) oder Standard (8.4 mm) Bohrung Düsen.
6. Orange oder Grau spülaufnahme, luftschlauch & halter
7. Version gerade oder abgefackelt (allein für Groß (11mm))

Melkstellenconfiguraties (Bel voor nadere bijzonderheden):



1. Met ventiel of geen ventiel
2. Pulsatie alternatief (doppel D255744MS) of simultaan (eenvoudig D255745MS)
3. Een keuze van 11 MS tepelvoeringen.
4. Een keuze van 4 bekere; 200g of 280g & parallel of uitgetrekt.
5. Breed (11mm) of standard (8.4 mm) Mond.
6. Oranje of grijs etterstel wegklapbaar, pulsatieslang & steun
7. Versie recht of afgeschuimt (alleen voor breed (11mm))

Configuraciones de unidad de ordeño (Llame para más detalles):



1. Válvula o sin válvula
2. Pulsación alternante (pares D255744MS) o simultánea (solo D255745MS)
3. Una selección de 11 pezoneras MS
4. Una selección de 4 cubiletes, 200g y 280g o paralelo o quemado
5. Orificio grande (11mm) o estándar (8.4 mm).
6. Plato de lavado jetter de color naranja o gris, tubo de aire y soporte
7. Versión recta o acampanada (sólo para grande (11mm))